

Маркеры кабельные МКН



Маркеры серии МКН могут быть установлены во время монтажа проводки, в том числе после оконцевания и соединения проводника. Имеющиеся пазы позволяют маркировать проводку длинными надписями. Маркеры МКН в процессе эксплуатации устойчивы к воздействию температуры в диапазоне от минус 30 до плюс 70 °С. Монтаж маркеров МКН должен осуществляться в диапазоне рабочих температур от минус 10±2 °С до плюс 50±2 °С.

Наименование	Сечение проводника, мм ²	Диаметр проводника, мм	Кол-во в упак., шт.	Артикул	Наименование	Сечение проводника, мм ²	Диаметр проводника, мм	Кол-во в упак., шт.	Артикул
МКН комплект цифр "0-9"	1,5	3-3,7	10x15	УМК01-02-09	МКН-"7" фиолетовый	1,5	3-3,7	1500	УМК01-02-7
МКН комплект цифр "0-9"	2,5	3,9-4,3	10x10	УМК02-02-09	МКН-"7" фиолетовый	2,5	3,9-4,3	1000	УМК02-02-7
МКН комплект цифр "0-9"	4	4,0-6,0	10x10	УМК04-02-09	МКН-"7" фиолетовый	4	4,0-6,0	1000	УМК04-02-7
МКН комплект цифр "0-9"	6	6,0-10,0	10x10	УМК06-02-09	МКН-"7" фиолетовый	6	6,0-10,0	1000	УМК06-02-7
МКН-"0" черный	1,5	3-3,7	1500	УМК01-02-0	МКН-"8" серый	1,5	3-3,7	1500	УМК01-02-8
МКН-"0" черный	2,5	3,9-4,3	1000	УМК02-02-0	МКН-"8" серый	2,5	3,9-4,3	1000	УМК02-02-8
МКН-"0" черный	4	4,0-6,0	1000	УМК04-02-0	МКН-"8" серый	4	4,0-6,0	1000	УМК04-02-8
МКН-"0" черный	6	6,0-10,0	1000	УМК06-02-0	МКН-"8" серый	6	6,0-10,0	1000	УМК06-02-8
МКН-"1" коричневый	1,5	3-3,7	1500	УМК01-02-1	МКН-"9" белый	1,5	3-3,7	1500	УМК01-02-9
МКН-"1" коричневый	2,5	3,9-4,3	1000	УМК02-02-1	МКН-"9" белый	2,5	3,9-4,3	1000	УМК02-02-9
МКН-"1" коричневый	4	4,0-6,0	1000	УМК04-02-1	МКН-"9" белый	4	4,0-6,0	1000	УМК04-02-9
МКН-"1" коричневый	6	6,0-10,0	1000	УМК06-02-1	МКН-"9" белый	6	6,0-10,0	1000	УМК06-02-9
МКН-"2" красный	1,5	3-3,7	1500	УМК01-02-2	МКН-"А" желтый	1,5	3-3,7	1500	УМК01-02-А
МКН-"2" красный	2,5	3,9-4,3	1000	УМК02-02-2	МКН-"А" желтый	2,5	3,9-4,3	1000	УМК02-02-А
МКН-"2" красный	4	4,0-6,0	1000	УМК04-02-2	МКН-"А" желтый	4	4,0-6,0	1000	УМК04-02-А
МКН-"2" красный	6	6,0-10,0	1000	УМК06-02-2	МКН-"А" желтый	6	6,0-10,0	1000	УМК06-02-А
МКН-"3" оранжевый	1,5	3-3,7	1500	УМК01-02-3	МКН-"В" желтый	1,5	3-3,7	1500	УМК01-02-В
МКН-"3" оранжевый	2,5	3,9-4,3	1000	УМК02-02-3	МКН-"В" желтый	2,5	3,9-4,3	1000	УМК02-02-В
МКН-"3" оранжевый	4	4,0-6,0	1000	УМК04-02-3	МКН-"В" желтый	4	4,0-6,0	1000	УМК04-02-В
МКН-"3" оранжевый	6	6,0-10,0	1000	УМК06-02-3	МКН-"В" желтый	6	6,0-10,0	1000	УМК06-02-В
МКН-"4" желтый	1,5	3-3,7	1500	УМК01-02-4	МКН-"С" желтый	1,5	3-3,7	1500	УМК01-02-С
МКН-"4" желтый	2,5	3,9-4,3	1000	УМК02-02-4	МКН-"С" желтый	2,5	3,9-4,3	1000	УМК02-02-С
МКН-"4" желтый	4	4,0-6,0	1000	УМК04-02-4	МКН-"С" желтый	4	4,0-6,0	1000	УМК04-02-С
МКН-"4" желтый	6	6,0-10,0	1000	УМК06-02-4	МКН-"С" желтый	6	6,0-10,0	1000	УМК06-02-С
МКН-"5" зеленый	1,5	3-3,7	1500	УМК01-02-5	МКН-"L" желтый	1,5	3-3,7	1500	УМК01-02-L
МКН-"5" зеленый	2,5	3,9-4,3	1000	УМК02-02-5	МКН-"L" желтый	2,5	3,9-4,3	1000	УМК02-02-L
МКН-"5" зеленый	4	4,0-6,0	1000	УМК04-02-5	МКН-"L" желтый	4	4,0-6,0	1000	УМК04-02-L
МКН-"5" зеленый	6	6,0-10,0	1000	УМК06-02-5	МКН-"L" желтый	6	6,0-10,0	1000	УМК06-02-L
МКН-"6" голубой	1,5	3-3,7	1500	УМК01-02-6	МКН-"N" желтый	1,5	3-3,7	1500	УМК01-02-N
МКН-"6" голубой	2,5	3,9-4,3	1000	УМК02-02-6	МКН-"N" желтый	2,5	3,9-4,3	1000	УМК02-02-N
МКН-"6" голубой	4	4,0-6,0	1000	УМК04-02-6	МКН-"N" желтый	4	4,0-6,0	1000	УМК04-02-N
МКН-"6" голубой	6	6,0-10,0	1000	УМК06-02-6	МКН-"N" желтый	6	6,0-10,0	1000	УМК06-02-N