



## Inspiria™ Выключатели освещения 10 AX


Кат. №(№): 6 736 00/01/02/03/10/11/12/13/20/21/22/23/30/31/32/33  
6 736 50/51/52/53/60/61/62/63/70/71/72/73/80/81/82/83



6 736 10



6 736 20



6 736 70

### 1. НАЗНАЧЕНИЕ

Механизмы управления освещением.

В комплект механизма входят клавиши, суппорт и распорные лапки.


Оснащены лицевыми панелями на одну или несколько клавиш.

Скрытый монтаж. Крепление винтами или распорными лапками.

### 2. СОСТАВ СЕРИИ

| Описание                                                                                  | Белый    | Слоновая кость | Алюминий | Антрацит |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|----------|----------|
| Однополюсный выключатель                                                                  | 6 736 00 | 6 736 01       | 6 736 02 | 6 736 03 |
| Однополюсный выключатель со светодиодным индикатором Кат. № 0 676 64                      | 6 736 10 | 6 736 11       | 6 736 12 | 6 736 13 |
| Двухклавишный выключатель                                                                 | 6 736 20 | 6 736 21       | 6 736 22 | 6 736 23 |
| Двухклавишный выключатель со светодиодным индикатором Кат. № 0 676 64                     | 6 736 30 | 6 736 31       | 6 736 32 | 6 736 33 |
| Однополюсный переключатель на два направления, 2 x 1 модуль                               | 6 736 50 | 6 736 51       | 6 736 52 | 6 736 53 |
| Однополюсный переключатель на два направления – IP44                                      | 6 736 70 | 6 736 71       | 6 736 72 | 6 736 73 |
| Однополюсный переключатель на два направления со светодиодным индикатором Кат. № 0 676 64 | 6 736 60 | 6 736 61       | 6 736 62 | 6 736 63 |
| Промежуточный выключатель                                                                 | 6 736 80 | 6 736 81       | 6 736 82 | 6 736 83 |

### 3. РАЗМЕРЫ (мм)



| Кат. №№                                                                                         | A  | B  | C    | D    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------|------|
| 6 736 00/01/02/03/10/11/12/13<br>6 736 20/21/22/23/30/31/32/33<br>6 736 50/51/52/53/60/61/62/63 | 76 | 76 | 34   | 14   |
| 6 736 70/71/72/73                                                                               | 84 | 84 | 42,5 | 14,5 |

### 4. ПОДСОЕДИНЕНИЕ ПРОВОДНИКОВ

Тип зажимов: пружинные

Номинальное сечение зажимов: 2 x 2,5 мм<sup>2</sup>

Длина снятия изоляции: 13 мм

Допускается присоединение жестких и гибких проводников

**Для кат. №№ 6 736 80/81/82/83:**

Тип зажимов: винтовые

Номинальное сечение зажимов: 2 x 2,5 мм<sup>2</sup>

Длина снятия изоляции: 10 мм

Допускается присоединение жестких и гибких проводников

## 5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ■ 5.1 Механические характеристики

Степень защиты от проникновения твёрдых предметов и воды: IP20  
IP44 для Кат. №№ 6 736 70/71/72/73:

Степень защиты от механических ударов: IK04

### ■ 5.2 Характеристики материалов

Цвет: Белый RAL 9003

Слоновая кость RAL 1013

Окрашенный алюминий (C003A)

Окрашенный антрацит (C008A)

Материал: клавиша: АБС

Корпус механизма: поликарбонат

Суппорт: поликарбонат серый RAL 7037

Не содержит галогенов

Стойкий к УФ-излучению

Огнестойкость:

850 °C/30 с для частей из изоляционных материалов, являющихся опорами для токоведущих частей

650 °C/30 с для остальных частей из изоляционного материала

### ■ 5.3 Электрические характеристики

Напряжение: 250 В пер. тока

Ток: 10 А при нагрузке любого типа

Макс. мощность ламп со встроенным балластом: 100 Вт

Частота: 50 или 60 Гц

### ■ 5.4 Температурные характеристики

Температура хранения: от -10 до +70 °C

Температура эксплуатации: от -5 до +35 °C

## 6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Чистить поверхность тканью.

Запрещается использовать ацетон, очиститель битумных пятен, трихлорэтилен.

Для чистки можно использовать следующие средства: гексан (EN 60669-1), метиловый спирт, мыльный раствор, раствор аммиака, 10 % раствор хлорной извести, стеклоочиститель, салфетки с пропиткой.

**Внимание!** Если необходимо использовать другие чистящие средства, их следует предварительно опробовать на другом предмете из аналогичного материала.

## 7. СООТВЕТСТВИЕ НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Соответствуют действующим нормативным документам.

См. е-каталог.